

扫描资料:GAA1H11MS2GCA068-1
请选择作业模式

记录数: 175
上料扫描分析 上料扫描设置 上料扫描log

料号	站位	上料员	剩余数量可以生产的瓶子数	ReelID数量	剩余数量	单位用量
GAA-10DK1-320054...	3-1-10L	M22390	16	2400	100	6
GAA-10DE2-501045...	3-2-13L	M22390	25	5020	100	4
GAA-10SCI-F01151...	3-4-20G	M22390	30	180	30	1
GAA-10CM0-501000...	2-3-16R	M22390	44	1896	44	1
GAA-10FP4-06260B...	3-1-12R	M22390	50	4000	100	2
GAA-10FP4-06200B...	3-1-14R	M22390	50	4000	100	2
GAA-10RC4-001000...	1-1-14L	M22390	52	6000	1000	19
GAA-10CM0-251002...	1-1-16L	M22390	58	4480	410	7
GAA-10CM2-3K1005...	3-2-14L	M22390	82	2330	330	4
GAA-10DE1-582225...	3-2-9R	M22390	100	3000	100	1
GAA-10DS7-734148...	3-2-11R	M22390	100	2900	100	1